



### Produktdata

Produktfamilj	Thorsman
Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Spikclips
Enhetens korta namn	TC
Enhetsapplikation	Installation av rund kabel
Produktdestination	Rund kabel 5...7 mm
Typ av installation	Inomhus
Tillgänglig utrustning	Spik
Spikdiameter	1,2 mm
Längd	20 mm
Inbyggnadsdjup	12 mm

### Teknisk data

Färg	Klar
Material	Clip: PP (polypropylen) Spik: elektropläterad härdat stål
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C

### Miljö

Miljökaraktäristik	UV resistent Slagtålig
Kvantitet per set	Sats om 100
Produktens vikt	0,00037 kg

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2 cm
Förpackning 1 bredd	0,6 cm
Förpackning 1 djup	1 cm
Förpackning 1 vikt	0,433 g

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
<b>Kontraktsgaranti</b>	
Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor