

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A8306TF10

Modbus "T" otcep - 1 x RJ45 muški i 2 x RJ45 ženski - kabl 1 m

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip komunikacije	Modbus
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip	T spojna kutija
Pribor / posebna namena	Modbus mreža
Dužina kabla	1 m
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altistart 22 Altivar 21 Altistart 48 Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora Altivar 31C Harmony GTO Altivar 61 Altivar Process ATV600 Modicon LMC058 Altivar 12 Altivar Easy 610 Altivar 71 Modicon M238 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar 212 Modicon M258 Altivar 32 Altivar 71Q Lexium SD3 Harmony XBT GT Zelio Logic Altivar Easy 310 Altivar 31 Altivar Process ATV900
Protokol komunikacionog porta	Modbus
Električna veza	1 muški konektor RJ45 2 ženska konektora RJ45
Masa proizvoda	0,21 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	75,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60

Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,179 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	51,164 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------