



Produktdata

Produktfamilj	Kaedra
Typ av produkt eller komponent	Kapsling med förhöjd kapslingsklass
Kapslingstyp	Små normkapslingar
Tillbehör inkluderade i kapsling	1 märkningssats
Typ av montageplåt	Hålrad

Teknisk data

Montage kapsling	Yta
Antalet moduler (18 mm) per rad	3
Totalt antal 18 mm moduler	3
Antal horisontella rader	1
Isolationsklass	Dubbelisolerad Klass II
Erhållen utrustning	1 märksats
Typ av front	Transparent
[In] märkström	63 A
Typ av spår	DIN
Antal förpräglade hål PG ISO	1
Beskrivning låsmöjligheter	Tillvalt lås
Kapslingsmaterial	Självlocknande polymer
Bredd	80 mm
Höjd	150 mm
Djup	98 mm
Internt djup	56 mm
Färg	Transparent gröndörr: Ljusgrå, (RAL 7035)kapsling:

Miljö

Standarder	IEC 60529 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50102 IEC 60695-2-1 EN 50262
Brandtålighet	650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK09 överensstämmer med EN 50102
Miljöegenskaper (UV)	UV resistent: klass 3 överensstämmer med ISO 4582:2010 UV ljus test överensstämmer med ISO 4892-2:2013
Överspänningskategori	II
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,000 cm
Förpackning 1 bredd	15,000 cm
Förpackning 1 djup	10,000 cm
Förpackning 1 vikt	255,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	20
Förpackning 2 höjd	22,500 cm
Förpackning 2 bredd	34,500 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	5,412 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Förpackning 3 höjd	80,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	142,200 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------