



### Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Enhetens korta namn	GV2MC
Tillbehör / separat kategori	Montagetillbehör
Produktkompatibilitet	GV2ME
Enclosure type	Utanpåliggande

### Teknisk data

Hjälpkontaktens placering	Höger Vänster
Höjd	147 mm
Bredd	93 mm
Djup	84 mm
Produktens vikt	0,3 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 5 °C
Miljökaraktäristik	Standard miljö
Produktcertifieringar	UKCA

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	293,0 g
Förpackning 1 höjd	9,4 cm
Förpackning 1 bredd	9,8 cm
Förpackning 1 längd	15,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S04
Förpackning 2 antal enheter	27
Förpackning 2 vikt	8,669 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 längd	60 cm
Förpackning 3 höjd	77 cm

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------