



### Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Rader beskrivning	1L + N
Length in 18 mm modules	56

### Teknisk data

Antal vägar	22 vägar Aux + N + 1 L + Vigì
Polkonfiguration för 1 sätt	1 x 1P + N
Anslutningsavstånd	9 mm mellan fas och nolla
Anslutningstyp	Tooth
Avståndet mellan sätt	45 mm
Märkning	N L
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] märkdriftström	63 A at 40 °C
Ue märkspänning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolationsspänning	500 V AC conforming to IEC 61439-2
Montagesätt	Horisontell
Montageplats	Topp på tunnelplintar
9mm modul	112
Bredd	1000 mm
Färg	Light grey (RAL 7035)
Serie kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigì Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigì Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigì Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigì

### Miljö

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Brandtålighet	960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1
Föroreningsgrad	3 conforming to IEC 60947-7-1
IP-kapslingsklass	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	490 g
Förpackning 1 höjd	3 cm
Förpackning 1 bredd	5 cm
Förpackning 1 längd	97,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	2,769 kg
Förpackning 2 höjd	107 cm
Förpackning 2 bredd	10 cm
Förpackning 2 längd	10 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12
Förpackning 3 antal enheter	40
Förpackning 3 vikt	34,152 kg
Förpackning 3 höjd	80 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

## Offer Sustainability

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------