



## Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

## Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ersättningsbatterimodul
Batterityp	Blybatteri
Tillgänglig utrustning	Alla anslutningar som krävs Återvinningsguide för batteri Installationshandbok Återanvändbar förpackning

## Batterier & drifttid

Batteriblock per sträng	2
Lediga batterislitsar	0
Installerade batterier	0
Apparatmontering	Fristående batteripack
Batterispänning	24 V
Antal utbytesbatterier	1

## Mått och vikt

Höjd	10,8 cm
Bredd	13,2 cm
Djup	15 cm
Produktens vikt	6,01 kg
Montagesätt	Ej rackmonterbar
USB-kompatibel	No

## Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användningsområden. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	20,3 cm
Förpackning 1 bredd	22,4 cm
Förpackning 1 djup	16,8 cm
Förpackning 1 vikt	7,01 kg
SCC14	10731304291975

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
Take-back	Take-back program available

## Logistik information

Ursprungsland	VN
---------------	----

## Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--