



Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Enhetens korta namn	LB1LD
Serie kompatibilitet	TeSys Integral contactor breaker
Typ av produkt eller komponent	Skyddsmodul
Antal poler	3P
Koordinationsstyp	AC-43
Ue märkspänning	690 V AC
Thermal protection adjustment range	35...50 A
Magnetiskt trippström	300...600 A
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Skyddstyp	Fas obalans
Termisk överbelastningsklass	Klass 20

Teknisk data

Motoreffekt kW	11 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz 25 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz 25 kW vid 440 V AC 50/60 Hz 33 kW vid 480...525 V AC 50/60 Hz 45 kW vid 600...690 V AC 50/60 Hz
Produktens vikt	0,78 kg

Miljö

Standarder	NF C 63-650
Skyddsbehandling	TH
IP-kapslingsklass	IP20 B överensstämmer med IEC 60144 IP20 B överensstämmer med IEC 60529
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,044 kg
Förpackning 1 höjd	10,5 cm
Förpackning 1 bredd	12 cm
Förpackning 1 längd	18 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	8
Förpackning 2 vikt	8,866 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------