



Produktdata

Produktområde	KNX
Typ av produkt eller komponent	Bryt-/jalusiaktor
Driftläge	KNX bussystem Manuell
Busstyp	KNX

Teknisk data

Total number of 18 mm modules	12
Montagefästen	DIN-skena
Ue märkspänning	100...240 V AC 50...60 Hz
[In] märkström	10 A
Antal utgångar	12
Typ av last	Motor: 434 W, 100 V AC Motor: 1000 W, 230 V AC Motor: 1043 W, 240 V AC Glödlampor: <= 869 W, 100 V AC Glödlampor: <= 2000 W, 230 V AC Glödlampor: <= 2086 W, 240 V AC Halogenlampor: <= 739 W, 100 V AC Halogenlampor: <= 1700 W, 230 V AC Halogenlampor: <= 1773 W, 240 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 434 VA, 100 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 1000 VA, 230 V AC Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 1043 VA, 240 V AC Kapacitiv: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
Lokal indikering	LED

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Miljöegenskaper	Halogenfri

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,01 kg
Förpackning 1 höjd	8 cm
Förpackning 1 bredd	12,4 cm
Förpackning 1 längd	27,8 cm
Förpackning 2 vikt	6,33 kg

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------