



### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Tillbehör / separat kategori	Montagetillbehör
Application	Modulär distribution applikation Allmän
Typ av produkt eller komponent	Kassett
Enhetens korta namn	DLM
For enclosure nominal dimensions	-
Placering (vid montage)	Framsidan av skåp Steg slide
Serie kompatibilitet	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial CRN
Enhetskomposition	Chassi struktur 1 Avsluta locket 2 Neutral / jord list 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup> 1 Frontpanel med 35 mm DIN-skena 3
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Material	Steel
Färg	Grå (RAL 7035)frontpanel:
Ytbehandling	Polyesterpulver
Montering	Med fästelement - fram och bak med stöd placering
Justering	I höjd från 40 till 85 mm för DIN-skena
Antal horisontella rader	3
Totalt antal 18 mm moduler	48
Typ av frontplåt	Vanliga och utskurna plattor
Antal hål	3 hål
Höjd	553 mm
Bredd	355 mm
Djup	101,5 mm

### Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	4,511 kg
Förpackning 1 höjd	12 cm
Förpackning 1 bredd	36 cm
Förpackning 1 längd	57,5 cm

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------