



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Typ av produkt eller komponent	Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori	Kabelhantering
Användning	Allmän
Serie kompatibilitet	Spacial (Spacial SF)
Placering (vid montage)	Kapslingens botten
Kabelförskruvning typ	Standard
Kabelingång	1 ingång
Enhetskomposition	Fästdetaljer Plåt 1 Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
Kvantitet per set	1 st
Material	Galvaniserat stål




Teknisk data

Höjd	30 mm
Bredd	800 Mm Nominell: 616 Mm användbar: 650 mm Äkta:
Djup	400 mm Nominell:
Tjocklek	1,5 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,0 cm
Förpackning 1 bredd	15,0 cm
Förpackning 1 djup	65,5 cm
Förpackning 1 vikt	2,88 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	40,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	145,3 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------
