



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	Linergy TR
Typ av produkt eller komponent	Täckplatta
Enhetens korta namn	TRA
Tillbehör / separat kategori	Isoleringstillbehör
Produktkompatibilitet	Plint TRV skruvanslutning 100,8 mm
Tjocklek	2,2 mm

Teknisk data

Kabel area/dimension	2,5 mm ²
Number of connections	2
Antal mätångar	3
Kvantitet per set	Sats om 50
Produktens vikt	6,8 g
Färg	Grå

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	0,5 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 djup	9 cm
Förpackning 1 vikt	7 g
Förpackningstyp 2	BAG
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	5 cm
Förpackning 2 bredd	15 cm
Förpackning 2 djup	34 cm
Förpackning 2 vikt	350 g
Förpackningstyp 3	S01
Number of Units in Package 3	150
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	15 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	1,24 kg

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------