



Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	Linergy TR
Typ av produkt eller komponent	Plug-in plint
Enhetens korta namn	TRA
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Produktkompatibilitet	TRR fjäderplint - genomgående plint, length = 32 mm
Antal vägar	2 vägar

Teknisk data

Kabel area/dimension	2,5 mm ²
Number of connections	4
Antal mätängar	0
Kvantitet per set	Set med 10 st
Produktens vikt	1,6 g
Färg	Röd

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,000 cm
Förpackning 1 bredd	4,000 cm
Förpackning 1 djup	9,000 cm
Förpackning 1 vikt	0,900 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	1,000 cm
Förpackning 2 bredd	4,000 cm
Förpackning 2 djup	9,000 cm
Förpackning 2 vikt	10,000 g
Förpackningstyp 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Förpackning 3 höjd	15,000 cm
Förpackning 3 bredd	15,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	270,000 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användningsområden. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar