



### Produktdata

Produktfamilj	PanelSeT
Tillbehör / separat kategori	Montagetillbehör
Typ av produkt eller komponent	Universalskena
Application	Allmän
Nominal dimensions of the housing	- H: 600 mm

### Teknisk data

Serie kompatibilitet	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Placering (vid montage)	Mellan tvärskenor På strukturen hos inneslutningen
Montagefästen	Anpassning profil, på SM kapslingar
Enhetskomposition	Fästdetaljer Montageskena 2 Stöd 4
Kvantitet per set	1 st
Material	Stål
Ytbehandling	Galvaniserad
Montering	Med skruvar
Justering	Justerbar med en delning om 25 mm
Antal horisontella rader	2
Maximum last	80 kg
Höjd	Nominell: 600 mm Användbar: 507 mm
Bredd	65 mm
Djup	27 mm
Tjocklek	1,5 mm

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,5 cm
Förpackning 1 bredd	7,0 cm
Förpackning 1 djup	51,0 cm
Förpackning 1 vikt	1,425 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal i Förpackning 2	308
Förpackning 2 höjd	100,0 cm
Förpackning 2 bredd	100,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	465,247 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Logistik information

Ursprungsland	FR
---------------	----

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------