



Produktdata

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Produktfamilj | EXXACT |
| Typ av produkt eller komponent | Rörelsedetektor |
| Produktbeskrivning | Med fästram |
| Kvantitet per set | 1 st |

Teknisk data

| | |
|--------------------------|--|
| Version | Basversion |
| Märkeffekt i W | 2200 W |
| Apparatmontering | Infälld |
| Effektområde | 2200 W för glödlampa 2000 W för halogenlampa 200 W för LED-lampa 1000 VA för 1-fas motor 1050 VA för LV-halogenlampor 500 VA för LV-halogenlampor |
| Detekteringsvinkel | 160° horisontell |
| Colour | Vit (RAL 9003) |
| Anslutningar - plintar | Skruvanslutning |
| Anslutningskapacitet | 1.5...2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar) |
| Material | ABS (akrylnitrilbutadienstyren) |
| Anslutningskonfiguration | Kräver nolledare |
| Montagehöjd | 1 m |
| Inbyggnadsdjup | 27 mm |
| Höjd | 71 mm |
| Bredd | 71 mm |

Miljö

| | |
|-----------------------|--|
| Standarder | EN 60730-2-7 EN 60 669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17 |
| Produktcertifieringar | EAC CE FIMKO NEMKO VDE SEMKO NF |
| IP-kapslingsklass | IP21 |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1 | Db |
| Antal i Förpackning 1 | 1 |
| Förpackning 1 höjd | 7,7 cm |
| Förpackning 1 bredd | 9,5 cm |
| Förpackning 1 djup | 9,5 cm |
| Förpackning 1 vikt | 122,0 g |
| Förpackningstyp 2 | Doboz |
| Antal i Förpackning 2 | 36 |
| Förpackning 2 höjd | 30,0 cm |
| Förpackning 2 bredd | 30,0 cm |
| Förpackning 2 djup | 40,0 cm |
| Förpackning 2 vikt | 5,105 kg |

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information Om Livslängdsslut |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |