

VW3A8306TF10

Modbus "T" tap-off, Altivar, med 1 m kabel, T-kopplingsbox, 1 x RJ45 hane och 2 x RJ45 hona



Produktdata

Produktområde	Altivar
Busstyp	Modbus
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ	T-kopplingsbox
Tillbehör / separat destination	Modbus nätverk
Kabellängd	1 m
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altistart 22 Altivar 21 Altistart 48 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar 31C Harmony GTO Altivar 61 Altivar Process ATV600 Modicon LMC058 Altivar 12 Altivar Easy 610 Altivar 71 Modicon M238 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar 212 Modicon M258 Altivar 32 Altivar 71Q Lexium SD3 Harmony XBT GT Zelio Logic Altivar Easy 310 Altivar 31 Altivar Process ATV900
Kommunikationsprotokoll	Modbus
Elektrisk anslutning	1 kontaktdon hane RJ45 2 kontaktdon hona RJ45
Produktens vikt	0,21 kg

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,073 kg
Förpackning 1 höjd	0,300 dm
Förpackning 1 bredd	1,100 dm
Förpackning 1 längd	1,150 dm

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Variken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Offer Sustainability

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------