



Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	2
Apparatmontering	Utanpåliggande
Uttagstyp	Jordat
Lampputtag	Schuko
Standard uttag	CEE 7/3
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Färg	Vit (RAL 9010)
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Montering	Med skruvar: insats Med skruvar: täckram
Bredd	70,0 mm
Höjd	111,0 mm
Inbyggnadsdjup	0,0 mm
Utskjutande mått	43,0 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
IP-kapslingsklass	IP20

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användningsapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,400 cm
Förpackning 1 bredd	7,000 cm
Förpackning 1 djup	10,900 cm
Förpackning 1 vikt	108,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	12,000 cm
Förpackning 2 bredd	25,900 cm
Förpackning 2 djup	18,200 cm
Förpackning 2 vikt	1,198 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.