



Produktdata

Produktområde	Harmony XVU
Typ av produkt eller komponent	Modulär ljuspelare
Typ av ljuspelare	Basenhet
Montagediameter	60 mm
Komponentnamn	XVU
Färg kåpa	Silver

Teknisk data

Kit består av	Basenhet (PNP) Täcklock
Montering	Direkt eller rör montage
Material	PBT (polybutylen tereftalat) V-0 flamskyddad överensstämmer med UL 94 ABS (akrylnitrilbutadienstyren) V-0 flamskyddad överensstämmer med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flamskyddad överensstämmer med UL 94
Monterings sätt	Kundanpassning, upp till 5 enheter
[Us] driftspänning	100...240 V AC +/- 10 %
Strömförbrukning	<= 400 mA
Längd	151 mm
Produktens vikt	0,235 kg

Miljö

Produktcertifieringar	CSA UL CE CCC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...65 °C
Omgivningstemperatur vid drift	0...50 °C
Vibrationsbeständighet	2 gn
IP-kapslingsklass	IP65
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,420 kg
Förpackning 1 höjd	0,910 dm
Förpackning 1 bredd	0,920 dm
Förpackning 1 längd	2,650 dm

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut