

Product data sheet

Characteristics

A9A15303

DIN vtičnica iPC - 2P + E - 16 A - 250 V AC -
IEC 2316 - standardna italijanska



Glavno

Ponudba izdelkov	Acti9
Ime izdelka	Acti 9 iPC
Izdelek ali sestavni del	Modularna vtičnica
Kratko ime naprave	IPC
Opis polov	2P + E
Standard vtičnice	Italijanščina

Komplementarno

[In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 50/60 Hz
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Simetrična DIN-letev
9 mm rastri	5
Višina	87 mm
Širina	44 mm
Globina	60 mm
Teža izdelka	98 g
Barva	Bela
Povezave - terminali	Tunelski tip terminala 1 6 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminala 1 10 mm ² Togo
Dolžina blankiranja žice	13 mm
Zatezni moment	1,2 N.m

Okolje

Standardi	IEC 23-16
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529 IP40 (Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK03
Tropikalizacija	2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,7 cm
Paket 1 Širina	4,4 cm
Paket 1 Dolžina	8,5 cm

Paket 1 Teža	93,0 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	8,7 cm
Paket 2 Širina	8,0 cm
Paket 2 Dolžina	22,7 cm
Paket 2 Teža	507,0 g
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	50
Paket 3 Višina	30,0 cm
Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dolžina	40,0 cm
Paket 3 Teža	6,587 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------