

Product data sheet

Characteristics

EVb1A7PCKI

EVlink Smart Wallbox - 7,4 kW - priključen
kabel T2 - ključ



Glavno

Skupina izdelkov	EVlink
Ime izdelka	EVlink Smart Wallbox
Izdelek ali sestavni del	Polnilna postaja
Kratko ime naprave	EVb1
Opis polov	1P + N zaMočnostni tokokrog
Montažni način	Montaža na podstavek Stensko-montirano
Tip ponudbe	Standard
Rated supply voltage	220 do 240 V AC 50/60 Hz
Max power	7,4 kW 32 A 222 do 240 V
Nadzor do nadzornega/ krmilnega sistema	Ključ

Komplementarno

Število vtičnic	1
Tip izhoda	Desna T2 Pritrjen kabel / Posrebreni kontakti 4,5 m
Ozemljitveni sistem	TN-S Združljiva IT z dodatnim izolacijskim transformatorjem na napajalniku TT
Število vhodov	6
Tip konektorja	RS485 Števci Modbus 3 RJ45 Ethernet LAN povezava
Tip vhoda	Binarno zaOmejitev napajanja Zaporni kontakt Binarno zaZakasnitveno napajanje Zaporni kontakt
Tip krmiljenja	Can be controlled by remote 1 Večbarvna Osvetljena tipka Zaustavitev/ponastavitev
Lokalno signaliziranje	1 Večbarvna LEDIndikacija stanja
Protokol komunikacijskih vrat	OCPP 1.6
Konfiguracija/arhitektura	Samostoječe/Samostojno Clustered architecture
Delovanje in vzdrževanje	Zapisi o podrobnostih napajanja Zmožnosti diagnostike Upravljanje obremenitve
Spletni strežnik	Vgrajen
Ethernet storitve	Konfiguracija prek spletnega strežnika
Height	480 mm
Width	330 mm
Depth	170 mm

Okolje

Standardi	IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Certifikati izdelkov	CE[RETURN]CB[RETURN]RCM
IP stopnja zaščite	IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Teža izdelka	7,7 kg
Barva	Bela (RAL 9003) Siva (RAL 7016)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	27,000 cm
Paket 1 Širina	54,000 cm
Paket 1 Dolžina	40,000 cm
Paket 1 Teža	9,947 kg
Embalažna enota Paketa 2	P06
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	75,000 cm
Paket 2 Širina	60,000 cm
Paket 2 Dolžina	80,000 cm
Paket 2 Teža	48,288 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe