

Ürün veri kağıdı

Özellikler

LVCT01204S

LVCT 1200A - 0,333 V çıkış - parçalı çekirdekli
CT - 62 mm x 201 mm



Ana

Seri	PowerLogic
Ürün grubu	LVCT
Ürün ya da bileşen tipi	Akım transformatörü
Çıkış gerilimi	0,333 V
Elektrikli bağlantı	Kablo: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Ürün varış yeri	BCPM BCPMSC Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Ölçüm aksesuarı
Akım transformatörü tipi	Parçalı çekirdek dengesi
[In] nominal akım	1200 A
Şebeke frekansı	50/60 Hz

Tamamlayıcı

Seri uyumluluğu	PowerLogic BCPM BCPMA çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic BCPM BCPMB çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic BCPM BCPME çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic BCPMSC BCPMSCA çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic BCPMSC BCPMSCB çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic BCPMSC BCPMSCCE çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic EM3500 EM3502 enerji ölçer PowerLogic EM3500 EM3550 enerji ölçer PowerLogic EM3500 EM3555 enerji ölçer PowerLogic EM3500 EM3560 enerji ölçer PowerLogic EM3500 EM3561 enerji ölçer PowerLogic EM4200 EM4235 enerji ölçer PowerLogic EM4200 EM4236 enerji ölçer PowerLogic EM4900 EM4904 çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic EM4900 EM4908 çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic EM4900 EM4914 çok devreli enerji ölçüm cihazı PowerLogic EM4900 EM4928 çok devreli enerji ölçüm cihazı Acti 9 iEM3000 iEM3455 enerji ölçer Acti 9 iEM3000 iEM3465 enerji ölçer
-----------------	--

Ölçüm doğruluğu	1 % %10...100
-----------------	---------------

Ortam

Bağıl nem	95 %
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-15...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Genişlik	Dahili: 62 mm Harici: 151 mm
Derinlik	30 mm
Yükseklik	Dahili: 139 mm Harici: 201 mm
Ürün ağırlığı	0,87 kg

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansını ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygulanabilirliğini ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılmamalı ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	1,136 kg
Paket 1 Yükseklik	10,2 cm
Paket 1 genişliği	21 cm
Paket 1 Uzunluk	25,4 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------