



Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G Prisma P
Ürün ya da bileşen tipi	Ön plaka
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma Prisma G muhafaza Prisma Prisma P hücre Prisma Prisma Pack 250 muhafaza
Ön plakanın tipi	Düz

Tamamlayıcı

Muhafaza/kabin açıklaması	Ayaklı muhafaza - genişlik 600 mm Duvara monte muhafaza - genişlik 600 mm Hücre - genişlik 650 mm 400 mm Pack enclosure - genişlik 555 mm Pack enclosure - genişlik 600 mm
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	1
Standartlar	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Ürün sertifikaları	ASEFA
Malzeme	Çelik
Yüzey dış görünümü	Mat Düz
Koruyucu bakım	Elektroforez tedavisi ve sıcak polimerize polyester epoksi tozu
Renk	Beyaz (RAL 9001)
Yükseklik	50 mm
Genişlik	500 mm
Ürün ağırlığı	0,3 kg
Set başına Miktar	1'li set
Functional unit	600 mm Prisma G ayaklı muhafaza 600 mm Prisma G duvara monte muhafaza 650 mm 400 mm Prisma P hücre 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	53,0 cm
Package 1 Weight	310,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	17,5 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	4,96 kg
Unit Type of Package 3	P12

Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	94,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	279,84 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------