




Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G Prisma P
Ürün ya da bileşen tipi	Ön plaka
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma Prisma G Kanal Prisma Prisma Pack 250 Kanal Prisma Prisma P hücre
Ön plakanın tipi	Düz

Tamamlayıcı

Muhafaza/kabin açıklaması	Floor-standing duct - genişlik 300 mm Wall-mounted duct - genişlik 300 mm Cubicle duct - genişlik 400 mm 400 mm Pack enclosure - genişlik 300 mm
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	2
Standartlar	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Ürün sertifikaları	ASEFA
Malzeme	Çelik
Yüzey dış görünümü	Düz Mat
Koruyucu bakım	Elektroforez tedavisi ve sıcak polimerize polyester epoksi tozu
Renk	Beyaz (RAL 9001)
Yükseklik	100 mm
Genişlik	250 mm
Ürün ağırlığı	0,28 kg
Set başına miktar	1'li set
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P hücre 300 mm Prisma G floor-standing duct 300 mm Prisma G wall-mounted duct 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,6 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	310,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,45 kg
Unit Type of Package 3	P12

Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	42,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	67,2 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------