



Principal

Distancia	Compacto
Nombre del producto	Compact INSE
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Número de polos	4P
Tipo de red	CC CA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-22A: 40 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 40 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 40 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 40 A CA 50/60 Hz 500 V AC-23A: 32 A CA 50/60 Hz 500 V AC-23A: 40 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 40 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 40 A CA 50/60 Hz 440/480 V DC-22A: 40 A CC 125 V 2 polos en serie DC-23A: 40 A CC 125 V 2 polos en serie DC-22A: 40 A CC 250 V 4 polos en serie DC-23A: 40 A CC 250 V 4 polos en serie
Tensión asignada de aislamiento	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	40 A at 60 °C
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	15 KA interruptor seccionador solo 500 V CA a 50/60 Hz 75 KA con interruptor automático protección ascendente 500 V CA a 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	500 V CA 50/60 Hz 250 V DC
Idoneidad para el seccionamiento	Yes
Indicación de contacto positivo	Sí
Ruptura visible	No
Grado de contaminación	3

Complementario

Tipo de control	Empuñadura
Color empuñadura	Negro
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN Placa
Conexión superior	Panel
Conexión inferior	Panel
Sección de cable	1,5...50 mm ²
Potencia máxima	AC-23: 11 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23: 18,5 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz AC-23: 20 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23: 22 kW a 440 V CA 50/60 Hz
Servicio nominal	Ininterrumpido

Clase de servicio intermitente	Clase 120 - 60 %
Dimensiones de envoltentes par	190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	0,067 KA durante 20 s conforme a IEC 60947-3 1,73 KA durante 3 s conforme a IEC 60947-3 3 KA durante 1 s conforme a IEC 60947-3 5,5 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
Endurancia mecánica	20000 ciclos
Endurancia eléctrica	AC-22A: 1500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz DC-22A: 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie DC-23A: 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie
Paso interpolar	18 mm
Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	62,5 mm
Peso del producto	0,6 kg

Entorno


Normas	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certificados de producto	CCC KEMA-KEUR
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforme a EN 50102
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	652 g
Paquete 1 Altura	9,4 cm
Paquete 1 ancho	9,8 cm
Paquete 1 Largo	9,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	18
Paquete 2 Peso	12,224 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
