



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	OF
Aplicación del dispositivo	Supervisión del estado del disyuntor
Rango de compatibilidad	Compact NS630b ... 1600
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Señalizaciones frontales	Abierto / cerrado: indicación encendido/apagado
Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Modo de montaje	Clip-on
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	5 A
Intensidad asignada de empleo (I _e)	AC-12: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 3 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-15: 2,5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 1 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 5 A a 24 V CC DC-12: 2,5 A a 48 V CC DC-12: 0,6 A a 110 V CC DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-14: 1 A a 24 V CC DC-14: 0,2 A a 48 V CC DC-14: 0,05 A a 110 V CC DC-14: 0,03 A a 250 V CC
Carga mínima	1 mA a 4 V CC
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	88 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	5 cm
Paquete 1 Largo	15 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------