

Hoja de datos del producto 47396

Características

Motorreductor 200 240 Vca Nt Ap. Fijo



Principal

Nombre Corto del Dispositivo	montor eng. MCH
Tipo de Producto o Componente	Mecanismo motorreductor MCH
Aplicación del Dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor
Tipo de Control	Telemandado
Tensión de circuito de control	200...240 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo

Complementario

Tiempo máximo de carga	3 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	12,500 cm
Paquete 1 Longitud	18,000 cm
Paquete 1 Peso	834,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	45,088 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------