



### Principal

Distancia	VigiPacT
Modelo de dispositivo	SA200
Tipo de producto o componente	Sensor de corriente de fuga a tierra
Aplicación del dispositivo	Monitoreo y control de equipos
Rango de compatibilidad	RH10M relé de protección de corriente residual RH10P relé de protección de corriente residual RH21M relé de protección de corriente residual RH21P relé de protección de corriente residual RH68M relé de protección de corriente residual RH86M relé de protección de corriente residual RH86P relé de protección de corriente residual RH99M relé de protección de corriente residual RH99P relé de protección de corriente residual RH197M relé de protección de corriente residual RH197P relé de protección de corriente residual RHU relé de protección de corriente residual RHUs relé de protección de corriente residual RMH relé de protección de corriente residual
Current sensor type	Toroide cerrado de tipo A
Corriente funcionamiento nominal	400 A

### Complementario

Relación de transformador	1/1000
Tipo de red	C.a./c.c.
Frecuencia asignada de empleo	45 ... 440 Hz
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	100 kA para 0.5 s
Residual short-circuit withstand current	85 kA / 0.5 s conforme a En> 50 A
Tensión asignada de aislamiento	1000 V
Categoría de sobretensión	IV
Tensión asignada de resistencia a los choques	12 kV
Modo de montaje	Fijo (cables) Fijo (placa posterior lisa) Fijo (chapa perfilada) Fijo (placa posterior ranurada)
Valor calorífico	7,05 MJ
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo 0,22 mm <sup>2</sup>
Diámetro	Inter.: 196 mm
Diámetro exterior del cable	100 mm para 2 cables : 185 mm <sup>2</sup> (máximo)
Peso del producto	1,32 kg
Alto	256 mm
Ancho	274 mm
Profundidad	46 mm

## Entorno

Grado de protección IP	Conectores: IP20 IP30
Característica medioambiental	Exposición al calor húmedo no en servicio (25-55 °C, HR 95%) : 28 ciclos conforme a IEC 60068-2-30 Niebla salada: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52 Exposición al calor húmedo en servicio: categoría C2: 48 horas conforme a IEC 60068-2-56
Grado de contaminación	Nivel 3 conforme a IEC 60664-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-55...85 °C
Normas	En> 50 A
Certificados de producto	CE

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,1 kg
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 ancho	27 cm
Paquete 1 Largo	28,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	13,966 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	48
Paquete 3 Peso	67,864 kg
Paquete 3 Altura	50 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------