



### Principal

Modelo de dispositivo	Cont. pos. prueba
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación del dispositivo	Supervisión
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW INDC Compact NS630b ... 1600
Composición contactos de señal	1 NO/NC

### complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento contactos auxiliares	Posición de prueba
Modo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 380 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,8 A a 125 V corriente continua DC-12: 2,5 A a 24/48 V corriente continua DC-12: 0,3 A a 150 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,018 kg
Paquete 1 Altura	0,9 cm
Paquete 1 ancho	4,2 cm
Paquete 1 Largo	4,2 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------