



Principal

Distancia	VigiPacT
Modelo de dispositivo	L
Tipo de producto o componente	Sensor de corriente de fuga a tierra
Aplicación del dispositivo	Monitoreo y control de equipos
Rango de compatibilidad	RH10M relé de protección de corriente residual RH10P relé de protección de corriente residual RH21M relé de protección de corriente residual RH21P relé de protección de corriente residual RH68M relé de protección de corriente residual RH86M relé de protección de corriente residual RH86P relé de protección de corriente residual RH99M relé de protección de corriente residual RH99P relé de protección de corriente residual RH197M relé de protección de corriente residual RH197P relé de protección de corriente residual RHU relé de protección de corriente residual RHUs relé de protección de corriente residual RMH relé de protección de corriente residual
Current sensor type	Sensor rectangular
Corriente funcionamiento nominal	1600 A

Complementario

Relación de transformador	1/1000
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	100 kA para 0.5 s
Residual short-circuit withstand current	85 kA / 0.5 s
Categoría de sobretensión	IV
Tensión asignada de resistencia a los choques	12 kV
Modo de montaje	Fijo (cables) Fijo (barra de distribución)
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo 0,2...2,5 mm ²
Peso del producto	13,26 kg
Alto	Fuera: 233 mm Dentro: 115 mm
Ancho	Fuera: 381 mm Dentro: 280 mm
Alto	233 mm
Fondo	Fuera: 71 mm Dentro: 71 mm
Ancho	381 mm
Profundidad	71 mm

Entorno

Grado de protección IP	Conectores: IP20 IP30
Característica medioambiental	Exposición al calor húmedo no en servicio (25-55 °C, HR 95%) : 28 ciclos conforme a IEC 60068-2-30 Niebla salada: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52 Exposición al calor húmedo en servicio: categoría C2: 48 horas conforme a IEC 60068-2-56
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-55...100 °C
Normas	En> 50 A
Certificados de producto	CE

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	11 kg
Paquete 1 Altura	18 cm
Paquete 1 ancho	30 cm
Paquete 1 Largo	46 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	193,425 kg
Paquete 2 Altura	80 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------