


Hoja de datos del producto 59290

Características

Control Mejorado Disparo Por Baja Tensión 100 A 130 Vcc Vca 5060 Hz



Principal

Rango de producto	EvoPact EasyPact EZS
Compatibilidad de rango	EasyPact MVS Evx
Modelo de dispositivo	MN
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0.35...0.7 Ua apertura 0.85 Ua cierre
Potencia de retención en W (ta)	4,5 W
Maximum delay response	200 ms
Modo de montaje	Fijo
Categoría de accesorio	Pieza de recambio
Tipo de accesorio	Función base

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	157 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,618 kg
Paquete 2 Altura	13 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Largo	19 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	40
Paquete 3 Peso	6,959 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China