



Principal

Rango de producto	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Modelo de dispositivo	9001SK
Tipo de lente	Abovedado plástico
Suministro del bloque de luces	Directo 120 V c.a./c.c.

Complementario

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Color de tapa/operario o lente	Azul
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	BA 9s
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V c.a./c.c.
Par de apriete	0,8 N.m conforme a EN/IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme a EN/IEC 60947-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
Protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de polución 2) conforme a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Anchura global CAD	54 mm
Altura global CAD	70 mm
Fondo global CAD	42 mm
Peso del producto	0,082 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificados de producto	UL 508 NEMA

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.