



Principal

Nombre de serie	Deber severo
Aplicación del dispositivo	Interruptor de molino estándar Interruptor de molino universal Tarea pesada
Nombre corto del dispositivo	T
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria

Complementario

Estilo placa base	Style D
Material del cuerpo	Zinc fundido
Accionamiento de interruptor	CW y CCW
Conexión eléctrica	Terminal de abrazadera de fija AWG 22 ... AWG 12
Entrada de cable	1 entry for Pg 13.5 conforme a UL 508
Función interruptor	SPDT-DB
Forma de contacto	Formulario Z
Funcionamiento de contacto	Acción rápida
Material de contactos	Cobre plateado de plata
Apertura positiva	Sin
Par mínimo para disparo	1,36 N.m
Velocidad de accionamiento máxima	90 Ft/Min con ángulo de leva de 45 °, sólo palancas 50 ft/min con ángulo de leva de 45 °, sólo palancas
Ángulo de disparo	5 °
Ángulo de desplazamiento máxím	81 °
Precisión de repetición	+/- 0,004 in 0.1 mm
Código designación de los contactos	A600 Q600
Corriente térmica nominal	20 A
Tensión asignada de aislamiento	600 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2200 V CA conforme a UL 2500 V CA conforme a CE 2640 V CA conforme a CSA
Protección contra cortocircuito	20 A Bussmann clase CC KTK-R-20, tipo retraso no temporal
Estado de contacto	Cerrado A solo para conectar las entradas A1, A2 Abierto A para conexión DeviceNet Abierto B solo para conectar las entradas A1, A2 Cerrado B para conexión DeviceNet
Ángulo de inclinación	6 °
Tipo de operario	Spring return lever arm Retorno de resorte solicitar por separado

Entorno

Resistencia a los golpes	30 gn
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 10...55 Hz)
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Grado de protección IP	IP65 IP66 IP67
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase 0
Temperatura ambiente de funcionamiento	-23...85 °C
Tratamiento de protección	Pintura gris resistente a la corrosión
Certificaciones De Producto	CE CSA Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,742 cm
Paquete 1 Ancho	6,985 cm
Paquete 1 Longitud	45,064 cm
Paquete 1 Peso	1,134 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto