



Principal

Gama	Acti9
Nombre del Producto	Acti9 iCT
Tipo de Producto o Componente	Conector
Nombre Corto del Dispositivo	iCT
Aplicación del Dispositivo	Motor-calefacción-iluminación
Número de Polos	3P
Intensidad asignada de empleo (Ie)	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Comp. contacto polo	3 NO
Tipo de red	CA
Tipo de Control	Mando a distancia
Tensión de circuito de control	127 V CA 60 Hz

Complementario

Frecuencia de Red	60 Hz
Tensión asignada de empleo	400 V CA 60 Hz
Potencia máxima	1,6 W a 400 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Tipo de señal de control	Mantenido
Frecuencia de conmutación	100 operaciones de conmutación / día
Señalización local	Indicador de acción
Consumo al mantenimiento	4,6 VA
Consumo a la llamada	34 VA
Tipo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	4
Altura	81 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
Endurancia eléctrica	100000 Ciclos IEC/EN 61095 25 A 60 Hz AC-7A 30000 Ciclos IEC/EN 61095 8,5 A 60 Hz AC-7B 30000 Ciclos IEC/EN 61095 60 Hz categoría B 100000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-1 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-3 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5A 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5B
Conexiones - terminales	Circuito de control: terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5 mm ² rígido Circuito de alimentación: terminales de tipo túnel1 cable(s) 1...4 mm ² flexible Circuito de alimentación: terminales de tipo túnel1 cable(s) 1,5...6 mm ² rígido Circuito de control: terminales de tipo túnel1 cable(s) 1,5...2,5 mm ² rígido Circuito de control: terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5...2,5 mm ² flexible
Par de apriete	Circuito de control: 0,8 N.m Circuito de alimentación: 0,8 N.m

Compatibilidad del producto	IACTc IACTs IATEt IACTp
Código de compatibilidad	ICT
Segmento de Mercado	Pequeños Comercios Residencial

Entorno

Estándares	IEC/EN 61095
Nivel de ruido	30 dB
Disipación de calor	1,6 W
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2 conforme a EN 60947-4-1 2 conforme a EN 61095 2 conforme a IEC 1095
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	11,2 cm
Paquete 1 Longitud	12,2 cm
Paquete 1 Peso	226 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí