



Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto de falla
Nombre Corto del Dispositivo	iSD
Composición contactos de señal	1 C/A
Corriente nominal	DC-12 1 A at 130 V, CC DC-12 1,5 A at 60 V, CC DC-12 2 A at 48 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Señalización local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Clip-on
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Sí
Altura	86 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	33 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Terminal de abrazadera de fija (inferior) 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con férula Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - flexible Terminal de abrazadera de fija (inferior) 1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido
Longitud de pelado de cable	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,800 cm
Paquete 1 Ancho	2,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,200 cm

Paquete 1 Peso	40,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,500 cm
Paquete 2 Peso	570,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,373 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------