



Principal

Distancia	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 C60H-DC
Tipo de producto o componente	Disyuntor en miniatura
Modelo de dispositivo	C60H-DC
Aplicación del dispositivo	Distribución
Número de polos	1P
Número de polos protegidos	1
Corriente nominal	1 A at 25 °C
Tipo de red	CC
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético
Código de curva de disparo ins	C
Poder de corte	10 KA Icu a 220 V CC conforme a HB1 10 KA Icu a 220 V CC conforme a En> 50 A 6 KA Icu a 250 V CC conforme a HB1 6 KA Icu a 250 V CC conforme a En> 50 A 20 KA Icu a 110 V CC conforme a HB1 20 kA Icu a 110 V CC conforme a En> 50 A
Categoría de utilización	A conforme a HB1 A conforme a En> 50 A
Idoneidad para el seccionamiento	Yes conforming to IEC 60947-2 Sí conforme a HB1

Complementario

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	250 V DC
[Ics] poder de corte en servicio	15 KA 75 % conforme a HB1 - 110 V CC 15 KA 75 % conforme a En> 50 A - 110 V CC 4,5 KA 75 % conforme a HB1 - 250 V CC 4,5 KA 75 % conforme a En> 50 A - 250 V CC 7,5 KA 75 % conforme a HB1 - 220 V CC 7,5 kA 75 % conforme a En> 50 A - 220 V CC
Tensión asignada de aislamiento	500 V CC conforme a En> 50 A 500 V CC conforme a HB1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 KV conforme a HB1 6 kV conforme a En> 50 A
Indicación de contacto positivo	Sí
Tipo de control	Palanca de conmutación
Señalizaciones frontales	Indicación encendido/apagado
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de juego de bar	Arriba o abajo: Estándar
Pasos de 9 mm	2
Peso del producto	0,128 kg
Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 ciclos
Endurancia eléctrica	3000 Ciclos 250 V CC 6000 cycles 250 V DC

Provisión cierre candado	Cerradura
Descripción opciones bloqueo	En posición O
Par de apriete	Power circuit: 2.5 N.m top or bottom
Protección de fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	HB1 IEC 60947-2
Grado de contaminación	3 conforme a HB1 3 conforme a En> 50 A
Categoría de sobretensión	IV
Tropicalización	2 conforming to IEC 60068-2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Packing Units

Paquete 1 Peso	111,000 g
Paquete 1 Altura	0,700 dm
Paquete 1 ancho	0,180 dm
Paquete 1 Largo	0,850 dm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------