

# Hoja de datos del producto A9N61510

## Características

Interruptor automático especial de CC - C60H -  
250 V - 1P - 15 A - curva C



### Principal

Gama	Acti9
Nombre del Producto	Acti 9 C60H-DC
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Nombre Corto del Dispositivo	C60H-DC
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	1P
Número de polos protegidos	1
Corriente nominal	15 A a 25 °C
Tipo de red	CC
Tipo de unidad de control	Térmico-magnético
Código de curva de disparo ins	C
Poder de corte	10 KA Icu a 220 V CC conforme a EN 60947-2 10 KA Icu a 220 V CC conforme a IEC 60947-2 6 KA Icu a 250 V CC conforme a EN 60947-2 6 KA Icu a 250 V CC conforme a IEC 60947-2 20 KA Icu a 110 V CC conforme a EN 60947-2 20 KA Icu a 110 V CC conforme a IEC 60947-2
Categoría de utilización	A conforme a EN 60947-2 A conforme a IEC 60947-2
Idoneidad para el seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-2 Sí conforme a EN 60947-2

### Complementario

Frecuencia de Red	50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	250 V CC
[Ics] poder de corte en servicio	15 KA 75 % conforme a EN 60947-2 - 110 V CC 15 KA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 110 V CC 4,5 KA 75 % conforme a EN 60947-2 - 250 V CC 4,5 KA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 250 V CC 7,5 KA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220 V CC 7,5 KA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220 V CC
Tensión asignada de aislamiento	500 V CC conforme a IEC 60947-2 500 V CC conforme a EN 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 KV conforme a EN 60947-2 6 kV conforme a IEC 60947-2
Indicación de contacto positivo	Sí
Tipo de Control	Palanca de conmutación
Señalización local	Indicación encendido/apagado
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de juego de bar	Arriba o abajo: Estándar
Pasos de 9 mm	2
Peso del producto	0,128 kg
Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 Ciclos
Endurancia eléctrica	3000 Ciclos L/R = 2 ms

Provisión cierre candado	Cerradura
Descripción opciones bloqueo	En posición O
Par de apriete	Circuito de alimentación: 2,5 N.m arriba o abajo
Protección de fugas a tierra	Sin

## Entorno

Normas	EN 60947-2 IEC 60947-2
Grado de contaminación	3 conforme a EN 60947-2 3 conforme a IEC 60947-2
Categoría de sobretensión	IV
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	1,8 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	112,0 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------