



Principal

Gama de producto	Phaseo
Tipo de Producto o Componente	Módulo de batería
Tensión de entrada	24 V CC
Tensión de salida	24 V CC
Corriente máxima de salida	32 A
Capacidad de la batería	3,2 Ah
Tiempo de retención	< 20 h a 0,16 A, 20 °C > 5 min a 8,4 A, 20 °C

Complementario

Límites de tensión de entrada	21...29 V
Duración de rearme	72 h
Corriente de carga	0,3 A
Tipo de protección de salida	Contra sobrecarga y cortocircuitos, tecnología de protección: fusible tipo automotr 1 x 20 A
Conexiones - terminales	Para conexión entrada: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20 ... AWG 8 Para conexión salida: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20 ... AWG 8
Velocidad de autodescarga	9 %, 3 meses 3 %, 1 mes 15 %, 6 meses
Modo de fijación	Con 2 tornillos diámetro: 5 mm sobre panel horizontal, posición de operado: Horizontal Con 4 tornillos diámetro: 5 mm sobre panel vertical, posición de operado: vertical Por clips (con kit de montaje) sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: Horizontal Por clips (con kit de montaje) sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: vertical
Acoplamiento de salida	Paralelo
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Vida de servicio en horas	11000 H a 40 °C 15000 H a 35 °C 22000 H a 30 °C 31000 H a 25 °C 44000 H a 20 °C 5000 H a 50 °C 7300 h a 45 °C
Marcado	CE
Peso del producto	3,5 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CTP[RETURN]JUL
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Grado de protección IP	IP10 conforming to IEC 60529
Categoría de sobretensión	Clase 3 conforme a VDE 0106-1
Resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 11,9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) conforme a IEC 61131-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	27,000 cm
Paquete 1 Peso	3,637 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	111,308 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------