



### Principal

Gama de producto	Phaseo
Tipo de Producto o Componente	Módulo de batería
Tensión de entrada	24 V CC
Tensión de salida	24 V CC
Corriente máxima de salida	75 A
Capacidad de la batería	12 Ah
Tiempo de retención	< 20 h a 0,6 A, 20 °C > 5 min a 31,3 A, 20 °C

### Complementario

Límites de tensión de entrada	21...29 V
Duración de rearme	72 h
Corriente de carga	1,2 A
Tipo de protección de salida	Contra sobrecarga y cortocircuitos, tecnología de protección: fusibles tipo automotr 2 x 30 A
Conexiones - terminales	Para conexión entrada: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 4 x 0,5...4 x 10 mm <sup>2</sup> AWG 20 ... AWG 8 Para conexión salida: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 4 x 0,5...4 x 10 mm <sup>2</sup> AWG 20 ... AWG 8
Velocidad de autodescarga	15 %, 6 meses 9 %, 3 meses 3 %, 1 mes
Modo de fijación	Con 2 tornillos diámetro: 5 mm sobre panel horizontal, posición de operado: Horizontal Con 4 tornillos diámetro: 5 mm sobre panel vertical, posición de operado: vertical
Acoplamiento de salida	Paralelo
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Vida de servicio en horas	11000 H a 40 °C 15000 H a 35 °C 22000 H a 30 °C 31000 H a 25 °C 44000 H a 20 °C 5000 H a 50 °C 7300 h a 45 °C
Marcado	CE
Peso del producto	12 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	CTP[RETURN]JUL
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Grado de protección IP	IP10 conforming to IEC 60529
Categoría de sobretensión	Clase 3 conforme a VDE 0106-1
Resistencia a las vibraciones	2 gn (f= 11,9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3...11,9 Hz) conforme a IEC 61131-2

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,500 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	33,000 cm
Paquete 1 Peso	10,856 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	120,270 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------