



Principal

Rango de producto	Advantys Telefast ABE7
Tipo de producto o componente	Relé electromecánico de conexión
Tipo de circuito de control	CC
Minimum ordered quantity	Juego de 4

Complementario

Dimensión de paso de anchura	10 mm
Compatibilidad del producto	ABE7P16T212 ABE7P16T214 ABE7P16T210 ABE7P16T230E ABE7R16T210 ABE7R16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T230
Tensión de circuito de control	24 V
[Ith] Intensidad térmica convencional	5 A
Tipo de contactos y composición	1 NO
Tensión de disparo de umbral	19,7 V a 40 °C
Tensión de desconexión	2,4 V a 20 °C
Corriente de desconexión	1 mA a 20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,36 W
Capacidad de fusible asociado	1 A, fundido rápido
Tensión de conmutación máxima	130 V CC conforme a IEC 60947-5-1 250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-5-1
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos, máximo conmutación corriente: 1500 mA a 230 V AC-12 500000 Ciclos, máximo conmutación corriente: 1500 mA a 24 V DC-12 500000 Ciclos, máximo conmutación corriente: 600 mA a 24 V DC-13 10 ms 500000 ciclos, máximo conmutación corriente: 900 mA a 230 V AC-15
Corriente mínima de conmutación	10 mA a ≥ 5 V
Fiabilidad eléctrica IEC 60947	0,00000001
Régimen en Hz	10 Hz sin carga 0,5 Hz at le
Endurancia mecánica	20000000 ciclos
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Ancho	10 mm
Peso del producto	0,008 kg

Entorno

Inmunidad máxima a microcortes	5 ms
Resistencia dieléctrica	2000 V conforme a IEC 60947-1

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	3 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	4,2 cm
Paquete 1 Largo	4,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	288
Paquete 2 Peso	2,772 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	4
Paquete 3 Peso	35 g
Paquete 3 Altura	3,5 cm
Paquete 3 Ancho	4,2 cm
Paquete 3 Largo	4,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------