



### Principal

Rango de producto	Modicon Premium
Tipo de producto o componente	Alimentación
Tipo fuente de alimentación	Modo de encendido regulado
Nominal input voltage	100...240 V CA fase a fase, terminal(es): L1-L2 100...240 V CA monofásica, terminal(es): N-L1 120...250 V CC
Límites de tensión de entrada	85...264 V CA
Potencia nominal en W	7 W
Tensión de salida	24 V CC
Corriente de salida de alimentación	0,3 A

### Complementario

Tipo de protección de entrada	Fusible integrado (no intercambiable)
Corriente de entrada	20 A
Parcelas de 18 mm	0.5 at 24 V DC
Eficiencia	78 %
Output voltage adjustment	22,2...28,8 V ajustable
Disipación de potencia en W	2 W
Consumo de corriente	0.18 A 240 V AC 0.25 A 100 V AC
Fluctuación residual	250 mV
Tipo de protección de salida	Thermal Contra cortocircuitos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo tornillo: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , (AWG 26 ... AWG 14) para conexión entrada Terminales de tipo tornillo: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , (AWG 26 ... AWG 14) para conexión salida
LED de estado	Tensión de salida: 1 LED (verde)
Profundidad	59 mm
Alto	100 mm
Ancho	36 mm
Peso del producto	0,1 kg
Acoplamiento de salida	Paralelo En serie
Marcado	CE
Soporte de montaje	Carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm Panel 2 tornillos, diámetro: 4 mm Carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Posición de funcionamiento	Vertical
Alimentación	SELV conforme a EN/IEC 60950-1 SELV conforme a EN/IEC 60204-1 SELV conforme a IEC 60364-4-41

## Entorno

Normas	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 EN/IEC 62368-1
Certificaciones	KC TUV 60950-1 RCM EAC CCSAus CSA 22-2 N.º 950 CULus 508
Característica medioambiental	EMC conforme a EN 55022 clase B EMC conforme a EN 61000-6-3 EMC conforme a EN/IEC 61000-6-2 EMC conforme a EN/IEC 61204-3 Segur. conforme a EN/IEC 60950-1
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Temperatura ambiente	-25...55 °C (without) 55...70 °C (con)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Humedad relativa	0...90 % durante funcionamiento 0...95 % en almacenamiento
Electrical energy source class conforming to IEC 62368-1	ES1
Resistencia dieléctrica	3000 V entre entrada y salida

## Packing Units

Paquete 1 Peso	0,134 kg
Paquete 1 Altura	0,500 dm
Paquete 1 ancho	0,740 dm
Paquete 1 Largo	1,000 dm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
Sin PVC	Sí

## Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------