



### Principal

Rango de producto	Altivar 312 Solar
Tipo de producto o componente	Variador velocidad variable
Destino del producto	Motores asincronos
Aplicación específica producto	Estación de bombeo con arrays fotovoltaicos
Estilo de conjunto	With heat sink
Modelo de dispositivo	ATV312

### complementario

Potencia del motor en kW	0,75 kW
Potencia del motor en CV	1 hp
[Us] tensión de alimentación nominal	380 ... 500 V - 5...5 %
Límites tensión alimentación	323...550 V
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
Frecuencia de empleo	47,5...63 Hz
Número de roto de fases	3 fases
Corriente de línea	2,7 A a 500 V 3,6 A a 380 V, I <sub>sc</sub> = 1 kA
Filtro CEM	Integrado
Potencia aparente	2,4 kVA
Prospective line I <sub>sc</sub>	1 kA
Corriente de salida continua	2,3 A a 4 kHz
Máxima corriente transitoria	3,5 A para 60 s
Potencia disipada en W	41 W en carga nominal
Rango de frecuencias de salida	0,5...500 Hz
Frecuencia de conmutación nominal	4 kHz
Frecuencia de conmutación	2...16 kHz regulable 'or' no regulable
Rango de velocidades	1...50
Sobrepasar transitorio	150...170 % de torque motor nominal
Par de frenado	<= 150% durante 60 s con resistor de freno 1 con resistor de freno continuo 1.5 sin resistencia de frenado
Perfil de control de motor asíncrono	Ajuste de fábrica: modo de ahorro de energía
Bucle de regulación	Regulador de frecuencia PI
Compensación desliz. motor	Regulable 'or' no regulable Automático sea cual sea la carga Suprimible
Tensión de salida	<= tensión de alimentación
Conexión eléctrica	AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 terminal 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA+, PC/- terminal 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14
Par de apriete	AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA+, PC/-: 0,8 N.m
Aislamiento	Eléctrico entre alimentación y control

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Alimentación	Alimentación interna para entradas lógicas a 19 ... 30 V, <100 A, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito Alimentación interna para potenciómetro de referencia (2,2-10 kOhmios) a 10 ... 10,8 V, <10 A, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito
Número de entrada analógica	3
Tipo de entrada analógica	AI1 tensión configurable 0...10 V, entrada voltaje 30 V max, impedancia: 30000 Ohm AI2 tensión configurable +/- 10 V, entrada voltaje 30 V max, impedancia: 30000 Ohm AI3 corriente configurable 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm
Duración de muestreo	AI1, AI2, AI3: 8 ms analógica LI1...LI6: 4 ms discreta
Tiempo respuesta	AOV, AOC 8 ms para analógica R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms para discreta
Error de linealidad	+/-0.2 % para salida
Número de salida analógica	2
Tipo de salida analógica	AOC corriente configurable: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, resolución: 8 bits AOV tensión configurable: 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, resolución: 8 bits
Lógica de entrada digital	Entrada lógica no cableada (LI1...LI4), < 13 V (estado 1) Lógica negativa (fuente) (LI1...LI6), > 19 V (estado 0) Lógica positiva (fuente) (LI1...LI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Número de salida digital	2
Tipo de salida digital	Lógica relé configurable: (R1A, R1B, R1C) 1 NA + 1 NC - 100000 ciclos Lógica relé configurable: (R2A, R2B) NC - 100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	R1-R2 10 mA a 5 V CC
Corriente de conmutación máxima	2 A a 250 V CA sobre inductivo carga - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2) 2 A a 30 V CC sobre inductivo carga - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2) 5 A a 250 V CA sobre resistivo carga - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2) 5 A a 30 V CC sobre resistivo carga - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
Número de entrada digital	6
Tipo de entrada digital	(LI1...LI6) programable a 24 V, 0...100 mA para PLC, impedancia: 3500 Ohm
Rampas de aceleración y deceleración	Lineal ajustable por separado de 0,1 a 999,9 s S, U o personalizado
Frenado hasta parada	Con inyección c.c.
Tipo de protección	Interrupc fase entrada: unidad Circuitos de seguridad de sobretensión o subtensión de alimentación de línea: unidad Función de seguridad pérdida alimentación de línea, para alimentación trifásica: unidad Interrups fase motor: unidad Sobretensión entre fases de salida y tierra (sólo al encender): unidad Protección sobrecalentam: unidad Cortocircuito entre fases del motor: unidad Protección térmica: motor
Resistencia dieléctrica	2410 V corriente continua entre tierra y terminales de alimentación 3400 V CA entre control y terminales de alimentación
Resistencia de aislamiento	>= 500 mOhm 500 V CC para 1 minuto
Señalizaciones frontales	Tensión unidad: 1 LED (rojo) Estado bus CANopen: cuatro unidades de pantalla de 7 segmentos
Constante de tiempo	5 ms para cambio de referencia
Resolución de frecuencia	Entrada analóg.: 0.1...100 Hz Unidad de pantalla: 0.1 Hz
Protocolo de puerto de comunic	Modbus CANopen
Tipo de conector	1 RJ45 para Modbus/CANopen
Interface física	Enlace serie de multipunto RS485
Marco detransmisión	RTU
Velocidad de transmisión	10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps or 1 Mbps para CANopen 4800, 9600 o 19200 bps para Modbus
Número de direcciones	1...127 para CANopen 1...247 para Modbus
Número de unidad	127 para CANopen 31 para Modbus

Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de sobrecarga 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel_3 conforme a IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 conforme a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de descarga electrostática nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3
Normas	IEC 61800-5-1
Marcado	CE
Alto	143 mm
Ancho	107 mm
Profundidad	152 mm
Pesos del producto	1,8 kg
Tarjeta opcional	Tarjeta de comunicación para encadenamiento CANopen Tarjeta de comunicación para DeviceNet Tarjeta de comunicación para Fipio Tarjeta de comunicación para Modbus TCP Tarjeta de comunicación para Profibus DP

## Entorno

Grado de protección IP	IP20 sin placa cubierta
Grado de contaminación	2
Tratamiento de protección	TC
Resistencia a las vibraciones	1 gn (f= 13...150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 3...13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Humedad relativa	5...95 % sin condensación conforme a IEC 60068-2-3 5...95 % sin goteo de agua conforme a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C sin reducir la capacidad normal (con cubierta protectora en parte superior del motor) -10...60 °C con (sin cubierta protectora en parte superior motor)
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin reducir la capacidad normal >= 1000 m con disminución de corriente del 1% por 100 m
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2,0 kg
Paquete 1 Altura	20,0 cm
Paquete 1 ancho	21,5 cm
Paquete 1 Largo	25,5 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

---