



### Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de producto o componente	Módulo de conmutación
Compatibilidad del producto	BMEXBP ... - Ethernet + rack X-bus
Concepto	Transparent Ready

### Complementario

Tipo de conexión integrada	3 Ethernet, conector tipo: RJ45, grado de transmisión: 10/100 Mbit/s, modo de transmisión: doble par trenzado blindado
Servidor web	BASIC
Medio de soporte de transmisión	Plano posterior Ethernet
Servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda FDR server Administrador de red SNMP Escáner de E / S de Modbus TCP y mensajería Escáner de E / S Ethernet / IP y mensajería Soporte RSTP Reflejo de puertos Conmutador multipuerto incorporado
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Marcado	CE
Formato de módulo	Estándar
Consumo de corriente	900 mA a 3.3 V CC (para la versión del producto >= 13) 1800 mA a 3.3 V CC (para la versión del producto < 13)
Peso del producto	0,2 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Grado de protección IP	IP20
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Señalización local	Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde) Procesador o fallo del sistema (ERR): 1 LED (Rojo) ETH MS (estado de la configuración del puerto Ethernet): 1 LED (verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet): 1 LED (verde/rojo)

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,200 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Paquete 1 Peso	254,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02

Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,136 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------