

Principal

Tipo de Producto o Componente	Cable de limpieza
-------------------------------	-------------------



Complementario

Destino del producto	24...60 cable AWG 16
Condiciones de Uso	Interior
Material	PE (polietileno)
Diámetro	25 mm
Longitud	10 m

Entorno

Normas	IEC 61084-2-1
Retardancia al fuego	V2 conforme a UL 94 Autoextinguible

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,32 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------