



Principal

Gama	Compacto
Nombre del Producto	Compact NSX
Gama de producto	ComPact NSX400...630
Nombre Corto del Dispositivo	NSX400HB1
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de polos	3P
Descripción polos protegidos	3t
Corriente nominal	400 A a 40 °C
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Idoneidad para el seccionamiento	Sí conforme a EN/IEC 60947-2
Categoría de empleo	A
[Icu] Poder asignado de corte en cortocircuito	85 KA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 80 KA Icu a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 75 kA Icu a "660/690 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Nivel de rendimiento	HB1 75 kA 690 V CA
Unidad de control	Micrologic 2.3
Tipo de unidad de control	Electrónico
Funciones de protección de unidad de disparo	LSol
Tipo de Control	Palanca de conmutación
Modo de montaje del disyuntor	Fijo

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ics] poder asignado de corte en cortocircuito de servicio	85 KA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 80 KA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 75 kA a "660/690 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Endurancia mecánica	15000 Ciclos
Endurancia eléctrica	3000 Ciclos a 690 V In 6000 Ciclos a 690 V In/2 6000 Ciclos a 440 V In 12000 Ciclos a 440 V In/2
Soporte de montaje	Placa posterior
Conexión superior	Panel

Conexión inferior	Panel
Paso interpolar	45 mm
Tipo de protección	L : for prot.cont. sobrec. (per.largo) Símbolo de enchufe : for protección contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijo I (Cerrado) : for prot.contra cortocirc.(inst.)
Corriente de derarme	400 A a 40 °C
Tipo de ajuste del arranque de la protección de larga duración I _r	9 regulaciones
[I _r] Rango de ajuste del arranque de la protección de larga duración	160...400 A
Tipo de ajuste del retardo de la protección de larga duración t _r	Fijo
[t _r] rango de ajuste del retardo de la protección de tiempo largo	11 S a 7.2 x I _r 16 S a 6 x I _r 400 s a 1.5 x I _r
Memoria térmica	20 minutos antes y después de desconexión
Ajuste de la protección de corta duración tipo I _{sd}	9 regulaciones
[I _{sd}] Rango de ajuste de la captación de la protección de tiempo corto	1,5...10 x I _r
Tipo de ajuste de retardo de la protección de tiempo corto t _{sd}	Fijo
Ajuste del arranque de la protección instantánea tipo I _{li}	Fijo
Rango de ajuste del arranque de la protección instantánea [I _{li}]	4800 A
Protección de fugas a tierra	Sin
Enclavamiento selectivo de zona	Sin
Número de ranuras para auxiliares eléctricos	6 ranura(s)
Señalización local	Listo para operar: LED parpadeante (verde) Sobrecarga: LED 105 % I _r (Rojo) Sobrecarga: LED 90 % I _r (naranja)
Anchura (W)	140 mm
Altura (H)	255 mm
Profundidad (D)	110 mm
Peso del producto	6,05 kg

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947
Certificaciones de Producto	EAC[RETURN]CCC[RETURN]Marina
Categoría de sobretensión	Clase II
Tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin disminución 2000 m ... 5000 m con disminución

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,3 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	29,0 cm
Paquete 1 Peso	5,729 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	3

Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	17,953 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------