



Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 a 2,5 VA
[In] Corriente Nominal	800 A

Complementario

Tipo de transformador de corri	Estándar para barra de distribución Núcleo dividido
Porcentaje de transformador de	800/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	800 A
Fator de seguridad	5
Corriente permitida	48000 A durante 1 s
Tensión asignada de empleo	< 720 V 50 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Soporte de montaje	Carril DIN Montantes funcionales
Anchura	Exterior: 125 mm Interior: 55 mm
Altura	Exterior: 158,15 mm Interior: 85 mm
Profundidad	58 mm
Clase de aislamiento eléctrico	Class E
Apertura de barras	50 x 80

Entorno

Estándares	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	14,0 cm
Paquete 1 Longitud	17,0 cm
Paquete 1 Peso	1,154 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	8

Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,4 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.