



Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Bobina de contactor
Nombre Corto del Dispositivo	LX1D8
Tipo de circuito de control	CA a 60 Hz
Tensión de circuito de control	110 V CA 60 Hz
Inductancia de circuito cerrado	1,45 H
Compatibilidad del producto	LC1D115
Endurancia mecánica	8 Mcycles
Índice de funcionamiento máximo	2400 cyc/h a <60 °C

Complementario

Tecnología de bobina	Sin módulo supresor incorporado
Límites tensión del circuito de control	Operativa: 0.85...1.1 Uc a 60 Hz 55 °C) Desconexión: 0.3...0.6 Uc a 60 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada	300 VA 60 Hz 0,8 20 °C)
Consumo al mantenimiento	22 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
Disipación de calor	3...8 W a 60 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Peso del producto	0,26 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1