



Principal

Gama de producto	Paquete 250
Nombre Corto del Dispositivo	LXM 62
Tipo de Producto o Componente	Salida de altavoz doble

Complementario

Compatibilidad del producto	Servo motor SHS[RETURN]Servo motor SH3 (55 mm, 1 motor stacks)optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motor SH3 (55 mm, 2 motor stacks)optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motor SH3 (55 mm, 3 motor stacks)optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motor SH3 (70 mm, 1 motor stacks)optimized in terms of torque and speed[RETURN]Servo motor SH3 (70 mm, 2 motor stacks)optimized in terms of high torque[RETURN]Servo motor SH3 (70 mm, 3 motor stacks)optimized in terms of high torque[RETURN]Servo motor SH3 (100 mm, 1 motor stacks)optimized in terms of high torque[RETURN]Servo motor MH3 (70 mm, 1 motor stacks)optimized in terms of torque and speed
Número de Fases de La Red	Trifásica
[Us] tensión de alimentación nominal	400 V (- 10...10 %) para trifásica 230 V (- 10...10 %) para trifásica 230 V (- 10...10 %) para monofásica
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz - 5...5 %
Corriente de salida continua	2 A a 4 kHz
3 picos corriente de salida	6 A a 4 kHz
Potencia continua	0,95 kW
Potencia nominal	0,95 kW
Frecuencia de cambio	8 kHz
Categoría de sobretensión	III
Conexión eléctrica	Término, capacidad de clamping: 0.2...15 mm², AWG 24 ... AWG 16 (CN4) Término, capacidad de clamping: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5) Término, capacidad de clamping: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6) Término, capacidad de clamping: 0.2...6 mm², AWG 24 ... AWG 10 (CN7)
Par de apriete	CN1: 2,5 N.m
Número de entradas	2 digital 2 touch probe
Tensión de entrada digital	24 V CC for - 20...30 %
Número de salidas	2 digital
Tensión de salida digital	24 V CC
Función de seguridad	STO (remoção de torque seguro)
Interface de comunicación	SERCOS III, integrado
Profundidad	270 mm
Altura	310 mm
Ancho	44,5 mm
Peso del producto	3 kg

Entorno

Estándares	ISO 13849-2 CSA C22.2 No 14 ISO 13849-1 IEC 62061 UL 508C IEC 61800-5-1 IEC 61800-5-2 IEC 62061 IEC 61508 IEC 61800-3
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]UL[RETURN]TÜV
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Resistencia a las vibraciones	10 m/s ² conforme a IEC 60721-3-3
Resistencia a los golpes	100 m/s ² conforme a IEC 60721-3-3
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 61800-5-2
Características ambientales	3K3 conforme a IEC 60721-3-3
Humedad relativa	5...85 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	5...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,2 cm
Paquete 1 Ancho	33,2 cm
Paquete 1 Longitud	42,5 cm
Paquete 1 Peso	3,998 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	34,192 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí