



Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 a 10 VA
[In] Corriente Nominal	2000 A

Complementario

Tipo de transformador de corri	Estándar para barra de distribución Núcleo dividido
Porcentaje de transformador de	2000/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	2000 A
Fator de seguridad	10
Corriente permitida	120000 A durante 1 s
Tensión asignada de empleo	< 720 V 50 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Soporte de montaje	Carril DIN Montantes funcionales
Anchura	Exterior: 195 mm Interior: 85 mm
Altura	Exterior: 243 mm Interior: 165 mm
Profundidad	79 mm
Clase de aislamiento eléctrico	Class E
Apertura de barras	80 x 160

Entorno

Estándares	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	19,5 cm
Paquete 1 Longitud	25,0 cm
Paquete 1 Peso	3,746 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	4

Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	15,466 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.