



## Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de Producto o Componente	Pantalla remota
Aplicación del Dispositivo	Aplicación de diálogo hombre-máquina
Rango de compatibilidad	Powerlogic (PowerLogic ION9000)
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD

## Complementario

Color de pantalla	Color
Resolución de la pantalla	800 x 480 píxeles
Tamaño de pantalla	7 pulgadas
Información mostrada	Consumo de energía Voltaje Poder Distorsión armónica Frecuencia Corriente System alarm ((*)) I/O status ((*))
Capacidad de visualización mensajes	Objetos gráficos (gráfico de barras, botón, luz...)
Señalizaciones frontales	Estado: LED (verde) Alarma: LED (rojo)
Tipo de control	1 x pulsador Pantalla táctil
Tipo de conector	RJ45
Equipo proporcionado	Piezas para montaje
Tipo de montaje	Empotrado
Soporte de montaje	Marco de referencia Pantalla remota
Ancho	197 mm
Altura	175 mm
Profundidad saliente	27,5 mm
Peso del producto	300 g

## Entorno

Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Certificaciones de Producto	IEC[RETURN]IEEE

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,0 cm
Paquete 1 Ancho	24,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,0 cm
Paquete 1 Peso	1,6 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.