

Hoja de datos del producto

Características

QOB230

Mini circuit breaker, QO, 30A, 2 pole,
120/240VAC, 10kA, bolt on



Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	QOD
[In] Corriente Nominal	30 A
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 120 V CA
Tipo de montaje	Atornillar
Número de Polos	2P
Tipo de interruptor de circuito	Standard ((*))
Aplicación	HACR rated ((*))
Conexión Eléctrica	Pressure plate ((*))

Complementario

Poder de corte	10 KA a 120/240 V CA 10 kA a 120 V CA
Número de espacios necesarios	2
Calibre AWG	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Par de apriete	4 N.m
Altura	76 mm
Ancho	38 mm
Profundidad	74 mm
Peso del producto	0,249 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,636 cm
Paquete 1 Ancho	3,81 cm
Paquete 1 Longitud	8,128 cm
Paquete 1 Peso	249,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	1200
Paquete 2 Altura	55,88 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	106,68 cm
Paquete 2 Peso	315,7 kg
Tipo de unidad de paquete 3	BB1
Número de unidades en el paquete 3	5
Paquete 3 Altura	8,128 cm
Paquete 3 Ancho	3,81 cm

Paquete 3 Longitud	19,558 cm
Paquete 3 Peso	1,27 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos