



Principal

Gama de producto	Zelio Logic
Tipo de Producto o Componente	Módem GSM
Tipo de módem	900/1.800 MHz de tipo cuatro bandas, 850/1.900 MHz
Datos copiados	Memoria flash

Complementario

Composición del kit	Módem GSM Fijación en rail DIN (ensamblado con el módem GSM) 1 cable de alimentación 1 antena con cable 2 terminales para placa de montaje
Función disponible	Enviar alarma/recibir instrucción Enviar alarma a dirección de correo electrónico Programa de transferencia Control de actualización de firmware
Número de mensajes	28
Registro de datos	Teléfono/Correo electrónico Valor digital y discreto Fecha y hora
[Us] tensión de alimentación nominal	12 ... 24 V CC
Límites tensión alimentación	5,5...32 V
Corriente de alimentación	165 mA a 12 V 87 A a 24 V 2100 mA a 5.5 V
Disipación de potencia en W	2,1 W
Capacidad de fusible asociado	2,5 A
Conexión eléctrica	1 cable Com-M Com-M específico para Zelio serie RS232, protocolo de comunicación específico Zelio para enlace con el módem, comandos AT 1 antena con cable 1 cable 1 cable Com-Z Com-Z específico para Zelio, protocolo de comunicación específico Zelio para Relés inteligentes de Zelio Logic SR.B y SR2 E Versión (> = V3.1) Cable de alimentación
Longitud de cable	1,5 M cable de alimentación 2,5 m antena con cable
Aislamiento	Optoacoplador de 1.780V, conector tipo: Com-Z específico para Zelio Por el cable SR2 CBL07, conector tipo: Com-M específico para Zelio
Conexiones - terminales	Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm ² (AWG 24 ... AWG 18) flexible con extr. cable Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) semi-sólido Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) sólido Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 1,5 mm ² (AWG 23 ... AWG 16) sólido
Par de apriete	0,5 N.m
Peso del producto	0,335 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL[RETURN]PTCRB[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]IC[RETURN]FCC parte 15 estándar[RETURN]C-Tick
Estándares	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-32
Compatibilidad electromagnética	Emisiones conducidas y radiadas clase B grupo 1 conforming to EN 55022-11
Grado de protección IP	IP32 conforme a IEC 60529
Características ambientales	Directiva bajo voltaje conforme a EN/IEC 60950-1 Directiva R y TTE conforme a ETSI EN 301419-1 Directiva R y TTE conforme a ETSI EN 301 489-7 Directiva R y TTE conforme a ETSI EN 301 511 Directiva EMC conforme a ETSI EN 301 489-1
Grado de contaminación	2 conforme a EN/IEC 61131-2
Temperatura ambiente	-20...55 °C conforme a IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforme a IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Transporte de altitud máxima	3048 m
Humedad relativa	0...95 % a 55 °C sin condensación 0...95 % sin condensación, durante almacenamiento

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,7 cm
Paquete 1 Peso	318,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,895 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------